


Garant**CC.T 060204, Gatunek: HU7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	AF
tolerancja	MF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060204
Gatunek	HU7315-1
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min

powłoka	bez powłoki
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia