

**Garant****DCMT 070204, Gatunek: HU7315-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Klasa artykułu	21G

### Opis

DCMT 070204 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 600 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 600 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,6 mm
tolerancja	G
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Gatunek	HU7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia