

Garant GRIDLINE

Zestaw kół o regulowanej wysokości zestaw 2 szt., Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927206 1
GTIN	4062406605285
Klasa artykułu	9GG

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Ręczna regulacja wysokości jako moduł wsuwany w nogi stołu warsztatowego włącznie z kołami o \varnothing 125 mm. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kółek. Optymalna płynność pracy dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, minimalnymi oporami toczenia i niskim poziomem hałasu podczas jazdy. Nośność na koło 200 kg. Maksymalna nośność w przypadku stosowania 4 kółek: 600 kg. Regulacja wysokości możliwa w rastrze co 25 mm.

w dostawie::

Zestaw składający się z 2 modułów wsuwanych, dostosowanych do 1 segmentu nóg lub do 2 nóg. Zestaw składający się z 2 modułów wsuwanych z **kołami stałymi** wraz z elementami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Regulacja wysokości szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**. Koła ocynkowane, brak możliwości konfiguracji.

wskazówka:

Montaż kół zwiększa wysokość roboczą stołu warsztatowego o 150 mm. Do jednego stołu warsztatowego z 2 segmentami nóg potrzeba 2 zestawów.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

zakres regulacji wysokości: 150 mm

wysokość: 325 mm
szerokość: 45 mm
głębokość: 95 mm
Ø kółek stałych: 125 mm
nośność sztuki: 200 kg

Opis techniczny

szerokość	45 mm
zakres regulacji wysokości	150 mm
wysokość	325 mm
głębokość	95 mm
Ø kółek stałych	125 mm
nośność sztuki	200 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	rolka