

**rapid****Zwijacz węża 3/8 cala, 20 barów, obudowa z odlewu aluminiowego, Typ: 20SCS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

Zwijacz węża ze sprężynowym, **prowadzonym** mechanizmem **automatycznego odwijania i nawijania z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu.**

otwarty zwijacz węża, **obudowa aluminiowa**, ocynkowana, **przechylny pałak wylotowy** i mocny, **wzmocniony nylonem wąż PCV**. Z opatentowanym, automatycznie sterowanym mechanizmem zwijania SCS, zapobiegającym uszkodzeniom i urazom.

**Zastosowanie:**

Nadaje się do powietrza.

Dla zwiększenia ergonomii dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz dla zapewnienia porządku i zapobieżenia wypadkom oraz urazom spowodowanym leżącymi na posadzce węzami.

szerokość obudowy: 380 mm

głębokość obudowy: 155 mm

wysokość obudowy: 375 mm

przyłącze wyjścia: 3/8 cal

przyłącze wejścia: 3/8 cal

maks. ciśnienie robocze: 20 bar

**Opis techniczny**

przyłącze wyjścia	3/8 cal
przyłącze wejścia	3/8 cal
długość węża	20 m
materiał węża	Polichlorek winylu
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS	tak
maks. ciśnienie robocze	20 bar
Materiał obudowy	Aluminium
wysokość obudowy	375 mm
głębokość obudowy	155 mm
szerokość obudowy	380 mm