

Garant

Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, TiAlN, Ø nom. DC: 7,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	164341 7,99
GTIN	4045197464811
Klasa artykułu	11P

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC podobne do DIN 8093 z Ø chwytu wyrażoną w liczbach parzystych do znormalizowanych uchwytów specjalnie do Hydro-Dehnlubzacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. W ten sposób osiąga się dużą dokładność ruchu obrotowego i bezpieczeństwo procesu przy wykonaniu otworów o tolerancji H7. Przy stosowaniu rozwiertaków GARANT-NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakroju używać również do otworów podstawowych.

wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345. Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c : 33 mm

Długość wysięgu L_1 : 75 mm

długość całkowita L: 117 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s : 8 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	75 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,14 mm/obr,

Ø nom. D _c	7,99 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	117 mm
długość ostrzy L _c	33 mm
Liczba ostrzy Z	6
zalecana Ø otworu w stali < 1100 N/mm ²	7,7 mm
Tolerancja Ø otworu	H7
Wymiar szlifu	7,996 - 8
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami