

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/07 mm kod ISO uchwytu: SDJCR/L 2020K07
pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 24 mm
długość główki L₁: 24 mm
długość całkowita L: 125 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
długość główki L ₁	24 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2020K07
wielk. płytki	7 mm
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄	24 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

269400

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Śruby do płytki podporowej

269200