

**Garant****Gwintowniki maszynowe 6G, waporyzowane, M: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135600 M14
GTIN	4045197077134
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****klasa tolerancji ISO 3 / 6G**= z nadatkiem obróbkowym ok. 0,02-0,04 mm. **HSS-E****Zastosowanie:**do detali, które będą **powlekane galwanicznie** lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 3 6G

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	12 mm
skok gwintu	2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	14 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 376
Ø chwytu $D_s$	11 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	28 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M14
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik