

Garant

Rozwiertaki z VHM otwór nieprzelotowy HPC, DLC, Ø nom. DC: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	164347 6
GTIN	4045197548795
Klasa artykułu	10N

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **wuchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych.** Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania.** Zakup **uchwytów specjalnych nie jest już konieczny.** Z **wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.**

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Z powłoką DLC sp² najnowszej generacji.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania otworów nieprzelotowych w obszarze HPC/HSC.**

Liczba ostrzy Z: 4

zakres Ø: 5,71 - 6,2 mm

długość ostrzy L_c: 12 mm

Długość wysięgu L₁: 35 mm

długość całkowita L: 75 mm

Liczba ostrzy Z: 4

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	6 mm
Długość wysięgu L ₁	35 mm
Posuw f w odlewie aluminiowym	0,8 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6

Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	75 mm
długość ostrzy L _c	12 mm
zakres Ø	5,71 - 6,2 mm
Liczba ostrzy Z	4
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami