

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, M: M18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135850 M18
GTIN	4045197077790
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****kształt C** (2 - 3 zwoje nakroju).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwył kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 15,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2,5 mm
Ø gwintu	18 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	15,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	14 mm

długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	54 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M18
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik