

Garant**Gwintowniki ręczne wykańczaki, bez powłoki, G: G1/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Klasa artykułu	11G

Opis**Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza: HSS

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	28
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
Ø gwintu	9,73 mm
skok gwintu	0,907 mm
Materiał ostrza	HSS
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	29,19 mm

wielkość gwintu	G1/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadają się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

