

**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, Mx skok gw.: 7X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130470 7X0,75
GTIN	4045197066923
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: C

Kształt nakroju: D

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego: Gwintowniki ręczne

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

chwyt kwadratowy: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,75 mm
Ø otworu rdzenia	6,2 mm

Ø chwytu	6 mm
długość całkowita L _{całk.}	50 mm
chwyt kwadratowy	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	14 mm
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez