

Garant**Płytki skrawające HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231650 14,5-X
GTIN	4062406636463
Klasa artykułu	20N

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu. Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 145 mm

posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 16 mm/obr,

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	1
----------------------	---

dla elementu podstawowego Ø D	145 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	16 mm/obr,
zakres Ø	145 - 1499 mm
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza 	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------