

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W3/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 4,76 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 5,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,3 mm

Ø otworu rdzenia: 3,6 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	24
Ø otworu rdzenia	3,6 mm
skok gwintu	1,058 mm
Ø gwintu	4,76 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	5,5 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwyt kwadratowy □	4,3 mm
głębokość gwintu	9,52 mm
wielkość gwintu	W3/16
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik