

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 105 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2,54 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
Ø gwintu	19,05 mm
liczba zwojów na cal	10

norma	DIN 351
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	105 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4