

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W1/4
GTIN	4045197067852
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
wielkość gwintu	W1/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik