

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 2-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 2-56
GTIN	4045197067968
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 2,18 mm

długość całkowita L: 36 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,85 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	56
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,453 mm
Ø otworu rdzenia	1,85 mm
Ø gwintu	2,18 mm
norma	DIN 351

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	36 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
głębokość gwintu	6,54 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	2-56 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik