

**Re-Bo****Piły tarczowe drobne, Ø×grubość: 300X2,5 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	177000 300X2,5
GTIN	4045197244956
Klasa artykułu	17B

## Opis

### Wykonanie:

**niemiecki wyrób bardzo wysokiej jakości.** Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Znaczne zwiększenie trwałości i ochrona przed tworzeniem się narostów dzięki **azotowanej powierzchni.**

### Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).

### Podziałka zębów t: (kształt zębów)

4 mm (BW) - do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 - 1,5 mm

5 / 6 mm (HZ) - do średnich kształtowników, rur i pełnego materiału o grubości ścianek 1,5 - 20 mm

7 / 8 mm (HZ) - do dużych kształtowników i pełnego materiału o grubości ścianek do ok. 50 mm

10 - 16 mm (HZ) - do bardzo dużych przekrojów i pełnego materiału powyżej 50 mm.

### wskazówka:

- **Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)**
- **bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.**

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu: 40 mm  
Liczba zębów Z: 220  
podziałka t: 4 mm  
Liczba otworów zabieraka: 2; 4  
Ø otworu zabieraka: 8; 12 mm

## Opis techniczny

podziałka t	4 mm
Ø otworu	40 mm
Ø	300 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy	Eisele
Grubość	2,5 mm
Liczba zębów Z	220
Średnica podziałowa otworów zabieraka	55; 64 mm
Liczba otworów zabieraka	2; 4
Ø otworu zabieraka	8; 12 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	220
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)