

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 7/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,9 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	9,9 mm
Ø gwintu	11,11 mm

norma	DIN 2181
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	33,33 mm
skok gwintu	1,59 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	7/16-20 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4