

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 5/8-11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	13,5 mm
skok gwintu	1,58 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	15,88 mm

norma	DIN 351
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	47,64 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4