

**Garant**
**Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 13 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164350 13
GTIN	4045197328571
Klasa artykułu	10N

**Opis**
**Wykonanie:**

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **uchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych**. Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.**

**Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.**

Z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

**Zastosowanie:**

do **rozwiercania otworów przelotowych** w obszarze **HPC/HSC**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 12,21 - 13,2 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 22 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 80 mm

długość całkowita L: 130 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

**Opis techniczny**

tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	80 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	13 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
długość całkowita L	130 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	22 mm
zakres Ø	12,21 - 13,2 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami