

**Garant****Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164352 18
GTIN	4045197675729
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

**Do stosowania w obrabiarkach NC**, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie **douchwytyw hydraulicznych lub precyzyjnych uchwytów zaciskowych**. Dzięki temu osiągnąca jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania**. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, **umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji**.

**Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.**

bardzo jasna, przezroczysta powłoka z TiAlN.

z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

**Zastosowanie:**

Do **rozwiercania otworów przelotowych** w obszarze **HPC/HSC**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 17,21 - 18,2 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 25 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 97 mm

długość całkowita L: 150 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	18 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	97 mm
tolerancje chwytu	h6

posuw f w tytanie > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
długość całkowita L	150 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	25 mm
zakres Ø	17,21 - 18,2 mm
Liczba ostrzy Z	8
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami