

Garant
Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	164350 15
GTIN	4045197328595
Klasa artykułu	10N

Opis
Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **uchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych**. Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.**

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do **rozwiercania otworów przelotowych** w obszarze **HPC/HSC**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 14,21 - 15,2 mm

długość ostrzy L_c: 22 mm

Długość wysięgu L₁: 77 mm

długość całkowita L: 130 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 16 mm

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu L ₁	77 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,23 mm/obr,
Ø nom. D _c	15 mm

Ø chwytu D _s	16 mm
długość całkowita L	130 mm
długość ostrzy L _c	22 mm
zakres Ø	14,21 - 15,2 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami