

Garant**Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149830 M5
GTIN	4045197326928
Klasa artykułu	11L

Opis**Wykonanie:**

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

wskazówka:

v_c do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych L_c : 19 mm

długość całkowita L: 50 mm

\varnothing chwytu D_s : 5 mm

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
do gwintowników	M5
\varnothing chwytu D_s	5 mm
długość całkowita L	50 mm
Długość rowków wiórowych L_c	19 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów

Aksesoria

Gwintowniki i wykrętaki VHM, zestaw w kasecie Liczba rozwiertaków 5	149831 5
---	----------