

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt B, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131280 M8
GTIN	4045197069436
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.****Zaleta:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
skok gwintu	1,25 mm
Ø gwintu	8 mm
norma	DIN 371

Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik