

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt CS, bez powłoki, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131290 M10
GTIN	4045197069535
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**(kształt CS) 2 - 3 zwoje w nakroju - **ze ścięciem w nakroju.****Zalety:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	10 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,5 mm

norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
głębokość gwintu	30 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M10
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	CS
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik