

Magnes prętowy pasowany, SmCo₅, Ø: 25 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085928 25
GTIN	2050000965180
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

- ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- tolerancjana Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 200°C.
- rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo₅);

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 400 N

wysokość: 35 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 7 mm

Opis techniczny

Maksymalna odporność na temperaturę	200 °C
Materiał powierzchni	nikiel
nominalna siła przyczepności	400 N
Ø	25 mm
wysokość	35 mm
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	7 mm

Materiał rdzenia elektromagnesu

SmCo₅