

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt B, bez powłoki, M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131280 M12
GTIN	4045197069450
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.****Zalety:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E PM

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,2 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	12 mm
skok gwintu	1,75 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	10,2 mm
norma	DIN 376

Ø chwytu D _s	9 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	36 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M12
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik