

Garant**Frezy trzpieniowe VHM HPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201648 3
GTIN	4045197641465
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

GARANT Diabolo 70: specjalne podłoże z VHM o szczególnie dużym naprężeniu niszczącym i jednocześnie **doskonałej odporności na ścieranie**, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa, **nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów, o twardości do 70 HRC**. Szczególnie przydatne **do obróbki ciągłej** w budowie narzędzi i form. Wielkość 0,5 - 5: **kąt odsadzenia $\alpha = 15^\circ$** .

Zastosowanie:

Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC.

wskazówka:

f_z do $a_p = 0,05 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 70 HRC	0,006 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 70 HRC	0,008 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
Liczba zębów Z	2
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
długość ostrzy L_c	7,5 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 6535 HA z h6

Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,02
Kąt linii śrubowej	35 stopni
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	60 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	50 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	40 m/min	H
Stal < 70 HRC	nadaje się	35 m/min	H
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------

