

Re-Bo**Piły tarczowe do stali nierdzewnych VA średnie, Ø×grubość: 250X2mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	177520 250X2
GTIN	4045197245342
Klasa artykułu	17B

Opis

Wykonanie:

Z dokładnym uzębieniem i precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami bocznymi. Specjalnie do stali nierdzewnych. Twarde i trwałe zabezpieczenie przed narostami materiału.

Zastosowanie:

Podziałka zębów t: (kształt zębów)

- 3 mm (BW) – do rur cienkościennych, kształtowników, blach o grubości ścianki 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – do rur, kształtowników, blach o grubości ścianki 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – do rur, kształtowników, i materiału pełnego o grubości ścianki powyżej 4 mm lub o przekroju maksymalnie do 50 mm.
- 8 mm (HZ) – do materiału pełnego powyżej 50 mm.

Pasuje do:

EISELE - piły do cięcia na zimno.

wskazówka:

- dla zapewnienia optymalnej wydajności i trwałości: stosować koncentrat chłodząco-smarujący nr 084260
- odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Opis techniczny

podziałka t	4 mm
Ø otworu	40 mm
Ø	250 mm
Grubość	2 mm
Liczba zębów Z	200
Ø otworu zabieraka	9; 12 mm
Liczba otworów zabieraka	2; 4
Średnica podziałowa otworów zabieraka	55; 64 mm
Materiał ostrza	HSS E
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	37 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	11 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	11 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	27 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	400 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		

