

**Gwintowniki, nacinaki krótkie, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131600 M8
GTIN	4045197069863
Klasa artykułu	12H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

&lt;B&gt;Jako gwintowniki ręczne lub maszynowe. &lt;/B&gt;

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,8 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	8 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	6,8 mm
skok gwintu	1,25 mm
norma	DIN 352

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik