

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, chrom. na twardo, G: G1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137340 G1/2
GTIN	4045197079817
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

Dla zmniejszenia narostów materiałów i zwiększenia trwałości powierzchnia chromowana na twardo.

**Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	20,96 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,814 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	19 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
głębokość gwintu	41,92 mm
wielkość gwintu	G1/2
powłoka	chrom. na twardo
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik