

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 3/4-10
GTIN	4045197080264
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	19,05 mm
skok gwintu	2,54 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	10
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	16,5 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik