

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G1.1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G1.1/2
GTIN	4045197079923
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 47,8 mm

długość całkowita L: 190 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 45,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	47,8 mm
Liczba ostrzy Z	6
liczba zwojów na cal	11
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,309 mm
Ø otworu rdzenia	45,25 mm
liczba rowków wiórowych	6

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	36 mm
długość całkowita L	190 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
głębokość gwintu	95,6 mm
wielkość gwintu	G1.1/2
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik