

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 7/8-9
GTIN	4045197080271
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,22 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	9
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
Ø gwintu	22,22 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2,822 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu $D_s$	18 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	44,44 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	7/8-9 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik