

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 1/4-20
GTIN	4045197080189
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Ø gwintu	6,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D_s	7 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	10,98 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik