

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G2
GTIN	4045197079930
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 59,61 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 45 mm

Chwyt kwadratowy □: 32,5 mm

Ø otworu rdzenia: 57 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	59,61 mm
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
Ø otworu rdzenia	57 mm
liczba zwojów na cal	11
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,309 mm

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	45 mm
długość całkowita L	220 mm
Chwyt kwadratowy □	32,5 mm
głębokość gwintu	119,22 mm
wielkość gwintu	G2
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik