

Garant**Gwintowniki maszynowe długie, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131800 M8
GTIN	4045197070388
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z długim chwytem (zmniejszona \varnothing chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).****Zaleta:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w trudno dostępnych miejscach.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

norma: DIN 357

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 125 mm

 \varnothing chwytu D_s : 6 mmChwył kwadratowy \square : 4,9 mm \varnothing otworu rdzenia: 6,8 mm**Opis techniczny**

\varnothing otworu rdzenia	6,8 mm
kąt nacięcia	8 stopni
\varnothing gwintu	8 mm
skok gwintu	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 357

Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik