

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 5-40
GTIN	4045197080141
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,18 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,635 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	40
Ø gwintu	3,18 mm

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
głębokość gwintu	6,36 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5-40 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik