

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 9/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 9/16-12
GTIN	4045197080240
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 14,29 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,2 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	12,2 mm
skok gwintu	2,117 mm
liczba zwojów na cal	12
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	14,29 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D_s	11 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	28,58 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	9/16-12 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik