

Garant
Frezy torusowe Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 5/0,25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	206342 5/0,25
GTIN	4045197598745
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

GARANT Diabolo: specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki hartowanych stali. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

Tolerancja: promień ostrzy $RS_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 6 mm

Promień ostrza R_1 : 0,25 mm

wysięg L_1 z szyjką: 40 mm

Ø szyjki D_1 : 4,6 mm

długość całkowita L: 75 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,048 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,048 mm
wysięg L_1 z szyjką	40 mm
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	5 mm
Ø szyjki D_1	4,6 mm
Promień ostrza R_1	0,25 mm
Ø chwytu D_s	5 mm

długość ostrzy L_c	6 mm
długość całkowita L	75 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	6 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Podziałka ostrzy	nierówne
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05xD przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2xD przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------------	-------------

