


Mitutoyo

Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 160-250 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Klasa artykułu	44A

Opis techniczny

zakres pomiarowy	160 - 250 mm
głębokość pomiaru	250 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 μ m
liczba trzpieni mierniczych	6
Szerokość talerza centrującego	90 mm
norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	C1
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 800 mm	023210 800
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 800 mm	013520 800
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

Akcesoria

Adapter do 2-punktowych przyrządów do pomiaru 1 sztuka Typ 90-300	439914 90-300
Czujniki zegarowe zakres pomiaru / Ø korpusu 10/58 mm	432051 10/58