


**Garant**
**Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150382 25
GTIN	4045197086556
Klasa artykułu	11M

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. Ø 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od Ø 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,8 mm

długość całkowita L: 67 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF: M12

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

tolerancje chwytu	h9
Ø zewnętrzna	25 mm
Ø wiercenia wstępnego	3,8 mm
do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF	M12
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	3,8 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm

długość całkowita L	67 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy