

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E, azotowane i waporyzowane, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131920 M10
GTIN	4045197070692
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	10 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	10 mm

długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	30 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M10
powłoka	azotowane i waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	gwintownik