

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiAlN, NPT: 1/8-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138100 1/8-27
GTIN	4045197080417
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Przeznaczone do najwyższych wydajności.**Stosować z **emulsją** (zawartość tłuszczu min. 8%).**Zastosowanie:**Do **stożkowych** gwintów rurowych (**NPT**) wg **ANSI B1.20.1**, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).**Zalecenie:**Przy obróbce **materiałów TOOLOX** i **HARDOX** zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o **0,05** do **0,3 mm** od wymagań DIN (zob. tabela).**Ø otworu pod gwint A:**nawiercić wstępnie walcowy otwór **bez użycia rozwiertaka**.**Ø otworu pod gwint B:**nawiercić wstępnie walcowy otwór i ostatecznie rozwiercić **rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650)**. Następnie sprawdzianem $D_{maks.}$ (patrz tabela) można skontrolować Ø stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według **wariantu B** stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.

liczba zwojów na cal: 27

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s : 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu pod gwint A: 8,5 mm

Ø otworu pod gwint B: 8,25 mm

Opis techniczny

Głębokość minimalna otworu pod gwint	12 mm
skok gwintu	0,941 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø przymiaru $D_{maks.} + 0,05$	8,74 mm
Ø otworu pod gwint A	8,5 mm
Ø gwintu	10,242 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu pod gwint B	8,25 mm
liczba zwojów na cal	27
Ø chwytu D_s	7 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,732 mm
wielkość gwintu	1/8-27 NPT
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	NPT
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E PM
norma	ANSI B 1.20.1
Norma na gwinty	ANSI B 1.20.1
Kształt nakroju	C
Zbieżność stożka	1:16
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe

rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	gwintownik