

Garant**Pogłębiacze stożkowe VHM Uniwersalne VHM 60°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150855 8
GTIN	4045197087331
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilna konstrukcja, specjalna geometria do bardzo
dużych obciążeń oraz pogłębiania i okrawania bez korbów.

Materiał ostrza:

Wielk. 8 – z VHM.

wielk. 10–25 – głowica VHM lutowana na chwycie. Budowa zbliżona do DIN 344-C.
chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	8 mm
tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy