

Re-Bo**Piły tarczowe z VHM DIN 1837 A drobne, bez powłoki, Øxgrubość: 40X0,4 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	179800 40X0,4
GTIN	4045197246073
Klasa artykułu	17C

Opis

Wykonanie:

Przodujący wyrób niemiecki z **precyzyjnym uzębieniem** i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie w kierunku osi **z lustrzanym połyskiem**.

W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest 3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.

DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe o kształcie A ze sfazowaniem. **Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.**

wskazówka:

- **należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej**
- **bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840**
- **wymiary specjalne po uzgodnieniu.**

Materiał ostrza

 : VHM

norma: DIN 1837

Grubość: 0,4 mm

Ø otworu: 10 mm

Liczba zębów Z: 100

Opis techniczny

Ø otworu	10 mm
Ø	40 mm
Grubość	0,4 mm
maksymalna głębokość cięcia	10,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10,25 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Liczba zębów Z	100
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 1837