

Garant

Pogłębiacze stożkowe kształt D 60°, bez powłoki, Ø DC: 63 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	150860 63
GTIN	4045197087447
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Rowki wiórowe do wielkości 31,5 są szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo **ibez karbów**, tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. **Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.**

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 20 mm

długość całkowita L: 190 mm

chwyt stożkowy: 4

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,35 mm/obr,

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	63 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	20 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,35 mm/obr,
długość całkowita L	190 mm

chwyt stożkowy	4
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 334
chwyt	MK 1-4
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy