

**Re-Bo****Piły tarczowe z VHM DIN 1837 A drobne, bez powłoki, Ø×grubość: 50X0,6 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	179800 50X0,6
GTIN	4045197246189
Klasa artykułu	17C

## Opis

### Wykonanie:

Przodujący wyrób niemiecki z **precyzyjnym uzębieniem** i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie w kierunku osi **z lustrzanym połyskiem**.

W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest 3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.

**DIN 1837 A - zęby drobne, strzałkowe o kształcie A** ze sfazowaniem. **Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.**

### wskazówka:

- **należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej**
- **bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840**
- **wymiary specjalne po uzgodnieniu.**

Materiał ostrza

&nbsp;:: VHM

norma: DIN 1837

Grubość: 0,6 mm

Ø otworu: 13 mm

Liczba zębów Z: 100

**Opis techniczny**

Grubość	0,6 mm
Ø otworu	13 mm
Ø	50 mm
maksymalna głębokość cięcia	12,75 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	12,75 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
Liczba zębów Z	100
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 1837