



Zespoły przygotowania sprężonego powietrza montowany w 2 częściach, Ø gwintu wewnętrznego: 1/4cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Zespół olejania i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 – 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.

Dwuczęściowy, zamontowany zespół olejania i odwadniania, z reduktorem ciśnienia, olejarką mgłową i filtrem.

Zalety:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.

Opis techniczny

Ø gwintu wewnętrznego	1/4 cal
-----------------------	---------

długość całkowita (L) 2-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza	93 mm
wysokość (H)	190 mm
Rodzaj produktu	Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Akcesoria

Pojemnik z poliwęglanudo olejarki Ø szkiełka 33 mm	080023 33
Pojemnik z poliwęglanudo filtra Ø szkiełka 33 mm	080024 33
Kątownik utrzymujący z 2 śrubami Typ ZW11	080025 ZW11