

**Garant****Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	139115 M8
GTIN	4045197508577
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

**DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12).

**nowatorski kształt wieloboczny** umożliwi różnorakie zastosow. **Wielofunkcyjna struktura warstwowa** zapewnia **maksimum trwałości**, również w przypadku **obróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości**.

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 90 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 8 mm

Chwyt kwadratowy  $\square$ : 6,2 mm

$\varnothing$  otworu pod gwint z wartością zalecaną: 7,45 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	5
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,25 mm
$\varnothing$ gwintu	8 mm
Liczba ostrzy Z	5
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
Chwyt kwadratowy $\square$	6,2 mm
długość całkowita L	90 mm

Ø otworu pod gwint z wartością zalecaną	7,45 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
głębokość gwintu	12 mm
wielkość gwintu	M8
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
norma	DIN 2174
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	maszynowe bezwiórowe